




Przewód łączeniowy ze złączem AMP


ADOGX060--A005E06



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	12...24 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...100
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-40...100
Ochrona		IP 67; (z podłączoną wtyczką)
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	576,5
Materiał		PBT
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

**Przewód łączeniowy ze złączem AMP**

ADOGX060--A005E06

Połączenie elektrycznePrzewód: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²**Połączenie elektryczne - Gniazdo****Podłączenie**

BN = Kolory żył :
RD = brązowy
WH = kolor czerwony
 biały

Konektor: 1 x złącze AMP, prosty; Styki: niklowany