


Przewody bez wtyków

CABLE/100m/MPPE/4x0,34/GREY



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy
Bezsilikonowy	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Temperatura w czasie pracy	[°C]	0...100

Dane mechaniczne

Waga	[g]	2979
------	-----	------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 100 m, MPPE, szary, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)