




Gniazdo do zabudowy

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)



1 O-ring

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Waga	[g]	38,9
Gwint montażowy		PG 9
Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo
Odlewany materiał obudowy		cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi


Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm ²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo




E12570



Gniazdo do zabudowy

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)

Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały