




Gniazdo AMP do samodzielnego łączenia

SDOGV060--AFKCR



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	12...24 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...100
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-40...100
Ochrona		IP 67; (z podłączoną wtyczką)
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	14
Wymiary	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
Materiał		obudowa gniazda: PBT; Styki: ocynowany
Akcesoria		
Dostarczane elementy		zaślepka ochronna: 6
		uszczelnienie pojedynczych rdzeni: 2 x 0,5 mm ²
		uszczelnienie pojedynczych rdzeni: 4 x 2,5 mm ²
		Styki krępowane: 6
Połączenie elektryczne		
zaciski: 2 x 0,5 mm ²		

E12582




Gniazdo AMP do samodzielnego łączenia

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Podłączenie



Konektor: 1 x złącze AMP, prosty; Styki: ocynowany