


Gniazdo do zarobienia

SDOGS060--AFKCR

**Aplikacja**

Konstrukcja	bezsilikonowy
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	8...32 DC
Klasa ochrony	III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-40...80
Temperatura w czasie pracy [°C]	-20...80
Ochrona	IP 67; (z podłączoną wtyczką)

Dane mechaniczne

Waga [g]	15,1
Materiał	mosiądz niklowany; PA

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E12583



Gniazdo do zarobienia

SDOGS060--AFKCR

Połączenie elektryczne

6 x 0,5 mm²

Konektor: 1 x konektor DEUTSCH (DT-06-6S-CE02)



Podłączenie

