


# E12613



## Przewód łączeniowy

ASTGH030MSS00,5H03



| Aplikacja                       |      |                                                              |
|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                     |      | bezsilikonowy; Bezhalogenu                                   |
| Bezsilikonowy                   |      | tak                                                          |
| Dane elektryczne                |      |                                                              |
| Napięcie zasilania              | [V]  | < 50 AC/DC                                                   |
| Klasa ochrony                   |      | II                                                           |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A]  | 4                                                            |
| Warunki pracy                   |      |                                                              |
| Temperatura otoczenia           | [°C] | -25...90                                                     |
| Temperatura w czasie pracy      | [°C] | -25...90                                                     |
| Ochrona                         |      | IP 65                                                        |
| Dane mechaniczne                |      |                                                              |
| Waga                            | [g]  | 30,5                                                         |
| Materiał                        |      | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; nakrętka: mosiądz niklowany |
| Moment dokręcający              | [Nm] | 0,6...1,5                                                    |
| Uwagi                           |      |                                                              |
| Sztuk w opakowaniu              |      | 1 szt.                                                       |



## Przewód łączeniowy

ASTGH030MSS00,5H03


### Połączenie elektryczne



### Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne

