


Przewód z gniazdem

Fuse/IO-Link/Cable/2m



Aplikacja	
Konstrukcja	Bezhalogenu
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 50 AC/DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Dane mechaniczne	
Waga [g]	62,1
Materiał	mosiądz niklowany; obudowa: TPU
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

E12614



Przewód z gniazdem

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne

Podłączenie

