


E12673



Wtyk męski

SSTGX050ZDSFKPG



Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Wykonanie	kodowanie L

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 63 DC
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	16

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-40...85
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]	43,05
Wymiary [mm]	Ø 25 / L = 76
Materiał	PA
Odlewany materiał obudowy	PA
Materiał nakrętki	cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E12673



Wtyk męski

SSTGX050ZDSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: 1,5...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 8...13 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: L; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

