


E12689



Przewód łączeniowy USB

USB/M12 CABLE



Aplikacja

Konstrukcja

styki pozłacane; kabel ekranowany

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	5 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Interfejsy

USB

Wersja

2.0 A

Dane mechaniczne

Waga	[g]	50,8
------	-----	------


Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk USB

Konektor: 1 x USB, prosty




Przewód łączeniowy USB

USB/M12 CABLE

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR, Ø 4,5 mm, ekranowany

Podłączenie



RD	kolor czerwony
WH	biały
GN	kolor zielony
BK	czarny
screen	ekran

1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: B; Styki: pozłacane

