


Gniazdo do zarobienia

ecomatPanel/Connection Set



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	8...32 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...80
Ochrona		IP 20; (bez rezystora)

Dane mechaniczne

Waga	[g]	10
Wymiary	[mm]	15,3 x 23,2 x 24,2
Materiał		obudowa: PBT-GF20
Odlewany materiał obudowy		PBT

Akcesoria

Dostarczane elementy		rezystor 120 Ohm
		Styki krępowane
		węzeł ochronnym


Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

5 x 0,5...0,75 mm²

Konektor: AMP MQS, prosty; Materiał obudowy: PBT; Styki: ocynowany





Gniazdo do zarobienia

ecomatPanel/Connection Set

Podłączenie

