




Tuleja montażowa z blokadą

FIXING/M12/NT/MS/END STOP



Aplikacja

Wykonanie z zatyczką końcową

Dane mechaniczne

Waga [g]	36,7
Instrukcja montażu	Czujnik należy umieścić powierzchnią aktywną z prawej strony (patrz rysunek); ze względu na materiał mosiądz może wystąpić zmniejszenie zakresu pomiarowego
Wymiary [mm]	M16 x 1 / L = 33,5
Opis gwintu	M16 x 1
Średnica wewnętrzna [mm]	12
Materiał	mosiądz pokryty białym brązem; Nakrętki: mosiądz pokryty białym brązem
Moment dokręcający [Nm]	5; (nakrętki zabezpieczające: 20)

Akcesoria

Dostarczane elementy Nakrętki: 2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Diagramy i grafiki

