




Gniazdo do zarobienia

SDOGB050ZDSFKPG



Aplikacja		
Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połącane	
Bezsilikonowy	tak	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 400 AC/DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	9
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	48,808
Odlewany materiał obudowy		PA; PUR
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Materiał uszczelnienia		NBR
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E12774



Gniazdo do zarobienia

SDOGB050ZDSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 7...13 mm; AWG 16

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x 7/8", prosty; Materiał obudowy: PA; PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; uszczelnienie: NBR; Styki: pozłacane



Podłączenie

