


E12776



Wtyk męski

SSTGB050ZDSFKPG



Aplikacja		
Konstrukcja		styki pozłacane
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 300 AC/DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	9
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	54,7
Odlewany materiał obudowy		PBT
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Uwagi		
Uwagi		Pin 4 jako pomocniczy
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E12776



Wtyk męski

SSTGB050ZDSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm; AWG 16

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x 7/8", prosty; Materiał obudowy: PBT; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

