




Rozgałęźnik T

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS



Aplikacja

Konstrukcja

styki pozłacane

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 400 AC/DC

Klasa ochrony

II

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]

8

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-30...85

Ochrona

IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g]

102,65

Materiał nakrętki

cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk A

Konektor: 7/8"; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; Styki: pozłacane



E12778



Rozgałęźnik T

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS

Połączenie elektryczne

Podłączenie

Połączenie elektryczne - Gniazdo B

Konektor: 7/8"; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; Styki: pozłacane



Połączenie elektryczne - Gniazdo C

Konektor: 7/8"; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; Styki: pozłacane

