




Rozgałęźnik typu Y z wtykiem zaworowym

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Artykuł niedostępny



Aplikacja		
Konstrukcja		Bezhalogenu
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe		tak; (VDR)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 65
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	350,2
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU


E12068




Rozgałęźnik typu Y z wtykiem zaworowym

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy	śruba	
	powierzchnia do opisu	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - wtyk		
Podłączenie		



Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany





Rozgałęźnik typu Y z wtykiem zaworowym

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedź, niklowany

