




Przewód z gniazdem

ADOAH050MSS0010K05

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki pozłacane; kabel ekranowany
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	444,6
Wymiary	[mm]	28 x 15 x 38
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		stal kwasoodporna
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód z gniazdem

ADOAH050MSS0010K05

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, czarny, Ø 5,3 mm, ekranowany; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: stal kwasoodporna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 1,0...1,5 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony



Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
WH =	biały