


Wtyk montażowy

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)



1 O-ring



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	9,66
Gwint montażowy		PG 11
Materiał		PA 6.6
Odlewany materiał obudowy		PA 6.6

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------



Wtyk montażowy

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6



Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Kolory żył :
czarny
brązowy
niebieski
biały