




Przewody bez wtyków

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR



Aplikacja		
Konstrukcja	Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...90
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-25...90
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	2990
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
	Cykle zginania	> 2 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 100 m, PUR, Bezhalogenu, kolor pomarańczowy, Ø 4,9 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); odporny na odpryski spawalnicze; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		