


Znacznik położenia do siłowników zaworowych

PUCK/IIND/RD/53/8

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: E12517 + E12526

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Wykonanie

dla mechanicznego sprzęgu z siłownikami pneumatycznymi lub ręcznie uruchomianymi zaworami VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Dane mechaniczne

Waga [g]	44,2
Docelowa średnica znacznika [mm]	53
Odległość między otworami [mm]	80
Wysokość wału napędu zaworu [mm]	20
Liczba możliwych pozycji punktu przełączającego znacznika	8
Materiał	znacznik położenia: PA 6 kolor czerwony; śruby: stal nierdzewna (1.4302)

Akcesoria

Dostarczane elementy

śruba z łbem walcowym: 1 x M6 x 16, z podkładką

śruby z łbem stożkowym: 2 x M5

wskazania kierunku: 2, biały

wskazania kierunku: 2, kolor czerwony

Pokrywa: 1, biały

zaślepka ochronna: 4, kolor czerwony

E17323



Znacznik położenia do siłowników zaworowych

PUCK/IIND/RD/53/8

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.