


E18430



Sensor testpak

SENSOR TESTPAK



Dane elektryczne		
Napięcie wejściowe DC	[V]	4,5
Napięcie wyjściowe DC	[V]	18
Wyjścia		
Całkowity prąd wyjściowy	[A]	0,04
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...40
Ochrona		IP 21
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	341
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	393,3
Wymiary	[mm]	141 x 82 x 34
Materiał		ABS; silikon
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Zasilanie	kolor zielony
	Wyświetlanie stanów wyjść	kolor żółty
Elementy wykonawcze	kodowanie membrany	ON / OFF
	kodowanie membrany	Teach
Akcesoria		
Wymagane akcesoria		bateria 3 x AA / 1,5 V
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E18430




Sensor testpak

SENSOR TESTPAK

Połączenie elektryczne

złączka wciskowa: 4 x

Podłączenie



BN	: brązowy
BK	: czarny
WH	: biały
BU	: niebieski