




Przewód z gniazdem

ADOAH040MKS0005X04



Aplikacja		
Konstrukcja		styki połączane
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 300 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-45...105
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	385,553
Wymiary	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materiał		TPE
Odlewany materiał obudowy		TPE
Materiał nakrętki		cynk, epoksydowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E18002



Przewód z gniazdem

ADOAH040MKS0005X04

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, TPE-S, czarny; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPE; Nakrętka: cynk, epoksydowany; Styki: pozłacane



Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały