


E18016



Przewód z gniazdem

ADOGH040VAS0025E04



Aplikacja		
Konstrukcja		styki pozłacane
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 300 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...100
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	874,979
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 47
Materiał		PVC
Odlewany materiał obudowy		PVC
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E18016



Przewód z gniazdem

ADOGH040VAS0025E04

Połączenie elektryczne

Przewód: 25 m, PVC, czarny; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Styki: pozłacane



Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
WH =	niebieski
	biały