



Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0005G04

No scale drawing available

Aplikacja	
Konstrukcja	kabel ekranowany
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 250 DC
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...90
Ochrona	IP 68
Dane mechaniczne	
Waga [g]	254,012
Materiał	PUR
Odlewany materiał obudowy	PUR
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 5 m, PVC, kolor żółty, Ø 5,6 mm, ekranowany; 4 x 0,34 mm ² / AWG 22	
Połączenie elektryczne - Gniazdo	
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm	






Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0005G04

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
WH =	niebieski
	biały