



Gniazdo do zarobienia

SDOGH040MSSFKPG



Aplikacja

Konstrukcja

styki pozłacane

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 250 AC/DC

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]

4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...90

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]

27,216

Wymiary [mm]

18 x 18 x 46

Materiał

PA

Odlewany materiał obudowy

PA

Materiał nakrętki

ZnAl / Ni

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

E18031



Gniazdo do zarobienia

SDOGH040MSSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 8...10 mm

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: ZnAl / Ni; Styki: pozłacane



Podłączenie

