




Wtyk montażowy

RSTGH040VAS0001-04



1 O-ring

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 250 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -20...90

Dane mechaniczne

Waga [g] 54,431

Gwint montażowy 1/2" NPT

Materiał stal nierdzewna (1.4401 / 316)

Odlewany materiał obudowy stal nierdzewna (1.4401 / 316)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal nierdzewna (1.4401 / 316)





Wtyk montażowy

RSTGH040VAS0001-04

Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały