


Wtyk montażowy

RSTGB030VAS00.3-03



1 O-ring

Aplikacja

Konstrukcja	styki połączone
-------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 600 AC/DC
------------------------	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...100
----------------------------	-----------

Ochrona	IP 68
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga [g]	25,855
----------	--------

Gwint montażowy	1/2" NPT
-----------------	----------

Materiał	stal kwasoodporna
----------	-------------------

Odlewany materiał obudowy	stal kwasoodporna
---------------------------	-------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Wtyk montażowy

RSTGB030VAS00.3-03

Połączenie elektryczne


, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x 7/8", prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna; Styki: pozłacane



Podłączenie



BK =
GN =
WH =

Kolory żył :
czarny
kolor zielony
biały