




Wtyk montażowy

RSTGB030ALS00.3-03



|                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Aplikacja                                                                                        |                    |
| Konstrukcja                                                                                      | styki pozłacane    |
| Dane elektryczne                                                                                 |                    |
| Napięcie zasilania [V]                                                                           | < 600 AC/DC        |
| Warunki pracy                                                                                    |                    |
| Temperatura otoczenia [°C]                                                                       | -20...100          |
| Ochrona                                                                                          | IP 68              |
| Dane mechaniczne                                                                                 |                    |
| Waga [g]                                                                                         | 36,287             |
| Gwint montażowy                                                                                  | M20 x 1,5          |
| Materiał                                                                                         | mosiądz niklowany  |
| Odlewany materiał obudowy                                                                        | mosiądz, niklowany |
| Uwagi                                                                                            |                    |
| Sztuk w opakowaniu                                                                               | 1 szt.             |
| Połączenie elektryczne                                                                           |                    |
| Przewód: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16                                            |                    |
| Połączenie elektryczne - wtyk                                                                    |                    |
| Konektor: 1 x 7/8", prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |                    |
|                                                                                                  |                    |

# E18070



## Wtyk montażowy

RSTGB030ALS00.3-03

### Podłączenie

|   |    |
|---|----|
| 1 | GN |
| 2 | BK |
| 3 | WH |

|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Kolory żył :  |
| GN = | czarny        |
| WH = | kolor zielony |
|      | biały         |