




Wtyk montażowy

RSTGB040ALS00.3-04



Aplikacja		
Konstrukcja		styki pozłacane
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 600 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...100
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	36,287
Gwint montażowy		M20 x 1,5
Materiał		aluminium anodowane
Odlewany materiał obudowy		aluminium, anodowane
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne	
, PVC; 4 x 1,5 mm² / AWG 16	

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x 7/8", prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: aluminium, anodowane; Styki: pozłacane





Wtyk montażowy

RSTGB040ALS00.3-04

Podłączenie

1	BK
2	BU
3	BN
4	WH

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały