


Wtyk montażowy

RSTGB050PLS00.3-05



1 O-ring

Aplikacja

Konstrukcja

styki połączone

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 600 AC/DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...100

Ochrona

IP 68

Dane mechaniczne

Waga

[g]

27,216

Gwint montażowy

M16 x 1,5

Materiał

sztuczne tworzywo

Odlewany materiał obudowy

sztuczne tworzywo

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.



Wtyk montażowy


RSTGB050PLS00.3-05

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x 7/8", prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: sztuczne tworzywo; Styki: pozłacane



Podłączenie

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

BK =	Kolory żył :
BU =	czarny
RD =	niebieski
OG =	kolor czerwony
WH =	kolor pomarańczowy
	biały