




Wtyk montażowy

RSTGH040ALS00.3-04



1 O-ring

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...90
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	22,68
Gwint montażowy		M16
Materiał		aluminium anodowanie 10...20 µm
Odlewany materiał obudowy		aluminium, anodowanie 10...20 µm
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22		
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: aluminium, anodowanie 10...20 µm		





Wtyk montażowy

RSTGH040ALS00.3-04

Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały