




Wtyk męski

SSTA040MSSFPG



Aplikacja		
Konstrukcja		styki pozłacane
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	27,216
Wymiary	[mm]	38 x 20 x 40
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Materiał nakrętki		cynk, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Wtyk męski

SSTA040MSSFKPG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...0,75 mm²; Osłona przewodu: Ø 8...10 mm

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: cynk, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

