


Wtyk montażowy

RSTGH050VAS00.3-05



1 O-ring

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 DC
--------------------	-----	----------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...90
-----------------------	------	----------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	54,431
Wymiary	[mm]	19 x 19 x 25
Gwint montażowy		PG 11
Materiał		stal nierdzewna (1.4301 / 304)
Odlewany materiał obudowy		stal nierdzewna (1.4301 / 304)

Uwagi


Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² / AWG 22

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal nierdzewna (1.4301 / 304)





Wtyk montażowy

RSTGH050VAS00.3-05

Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
WH =	biały