


Przewód z gniazdem

ADOGH040VAS0100E04



Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
-------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 300 AC/DC
------------------------	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...105
Ochrona	IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g]	3764,814
Wymiary [mm]	15 x 15 x 47
Materiał	PVC
Odlewany materiał obudowy	PVC
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E18104



Przewód z gniazdem


ADOGH040VAS0100E04

Połączenie elektryczne


Przewód: 100 m, PVC, szary, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Styki: pozłacane



Podłączenie



5: nieużywany

Kolory żył :

BK = czarny

BN = brązowy

BU = niebieski

WH = biały