


Przewód z gniazdem

ADOGH040VAS0012E04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja		
Konstrukcja		styki połączone
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 300 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...105
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	299,371
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 47
Materiał		PVC
Odlewany materiał obudowy		PVC
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E18106



Przewód z gniazdem


ADOGH040VAS0012E04

Połączenie elektryczne


Przewód: 12 m, PVC, szary, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Styki: pozłacane



Podłączenie



5: nieużywany

Kolory żył :

BK = czarny

BN = brązowy

BU = niebieski

WH = biały