





Przewód z gniazdem

ADOGH140MSS0005A11



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	635,029
Wymiary	[mm]	20 x 20 x 50
Materiał		PUR czarny
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 5 m, PUR, czarny, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M16, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany		




E18147



Przewód z gniazdem

ADOGH140MSS0005A11

Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty