


Przewód z gniazdem

ADOAH040VAS0040E04



Aplikacja		
Konstrukcja		styki pozłacane
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 300 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...105
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1424,279
Wymiary	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materiał		PVC
Odlewany materiał obudowy		PVC
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód z gniazdem


ADOAH040VAS0040E04

Połączenie elektryczne


Przewód: 40 m, PVC, szary; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4571/316Ti); Styki: pozłacane



Podłączenie



5: nieużywany

Kolory żył:

BK = czarny

BN = brązowy

BU = niebieski

WH = biały