


Przewód z gniazdem

ADOGB030VAS0020E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
-------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 300 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...105
-----------------------	------	-----------

Ochrona	IP 68
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	5238,988
------	-----	----------

Materiał	PVC
----------	-----

Odlewany materiał obudowy	PVC
---------------------------	-----

Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
-------------------	---------------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E18166



Przewód z gniazdem


ADOGB030VAS0020E03

Połączenie elektryczne


Przewód: 20 m, PVC, szary; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x 7/8", prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: połączone



Podłączenie



BK =	Kolory żył :
GN =	czarny
WH =	kolor zielony
	biały