


Wtyk montażowy

RSTGA030ALS00.3-03



1 O-ring

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
-------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 250 AC/DC
------------------------	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
----------------------------	----------

Ochrona	IP 68
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga [g]	387,821
----------	---------

Gwint montażowy	M20 x 1,5
-----------------	-----------

Materiał	mosiądz niklowany
----------	-------------------

Odlewany materiał obudowy	mosiądz, niklowany
---------------------------	--------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Wtyk montażowy

RSTGA030ALS00.3-03

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x 1/2", prosty; kodowanie: C; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

BK =
GN =
RD =
WH =

Kolory żył :
czarny
kolor zielony
kolor czerwony
biały