



Gniazdo do zabudowy

RSTGA030ALS00.3-03

No scale drawing available

Aplikacja

Konstrukcja

styki pozłacane

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 250 AC/DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Ochrona

IP 68

Dane mechaniczne

Waga

[g]

22,68

Gwint montażowy

M16 x 1,5

Materiał nakrętki

aluminium, anodowane

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektrycznePrzewód: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22**Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x 1/2", prosty; kodowanie: C; Nakrętka: aluminium, anodowane; Styki: pozłacane



E18253



Gniazdo do zabudowy

RSTGA030ALS00.3-03

Podłączenie

