




Gniazdo do zabudowy

RDOGH050MSS00.3E05




1 O-ring

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	22,68
Gwint montażowy		1/4"-18NPT
Materiał		mosiądz niklowany
Odlewany materiał obudowy		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne	
Przewód: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm²	
Połączenie elektryczne - Gniazdo	

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany






Gniazdo do zabudowy

RDOGH050MSS00.3E05

Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN/YE =	zielony / żółty
WH =	biały