


Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H040MSS0010A09

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...110 AC/DC
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-15...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	18 x 54 x 100
Liczba portów rozdzielacza		6

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------



Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H040MSS0010A09

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 6 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GN/YE =	zielony / żółty
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
YE =	kolor żółty