


Rozdzielacze typu Y

ZDO2H045MSS0010B05

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-15...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Materiał	TPU
----------	-----

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------




Rozdzielacze typu Y

ZDO2H045MSS0010B05

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie



Kolory żył :

BK = czarny
 BN = brązowy
 BU = niebieski
 WH = biały