




Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H040MSS0010B11

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...110 AC/DC
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-15...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	16 x 54 x 127
Liczba portów rozdzielacza		8
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Rozdzielacze sygnałów


ZDO8H040MSS0010B11

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 8 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GN/YE =	zielony / żółty
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty