


**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania	[V]	10...110 AC/DC
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-15...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	18 x 54 x 82
Liczba portów rozdzielacza		4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------



Rozdzielacze sygnałów

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 4 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GN/YE =	zielony / żółty
GY =	szary
WH =	biały
YE =	kolor żółty