




Przewód z wtykiem

ASTGH040MSS0005B04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC076
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 42
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.



Przewód z wtykiem

ASTGH040MSS0005B04

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; wysoka elastyczność; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie

1	BN
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =

Kolory żył :
czarny
brązowy
niebieski