


## Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-M8/1,2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

## Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

## OIF

Zasięg działania

[mm]

70

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

## Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M8

Długość

[mm]

1200

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30

Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

Materiał pancerza

aluminium

# E20408



## Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-M8/1,2M

### Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|