E20410


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-V-E1/0,25M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20057

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OKF; OUF
OKF		
Zasięg działania	[mm]	8
OUF		
Zasięg działania	[mm]	8
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...290
Dane mechaniczne		
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Średnica głowicy pomiarowej	[mm]	1
Długość głowicy	[mm]	5
Długość	[mm]	250

E20410

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-V-E1/0,25M

Minimalny promień zgięcia	[mm]	20
Materiał		Adapter: ABS
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza		aluminium
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.