

Przewód z gniazdem

ADOGB030MSS0002E03



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 300 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-30...80
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-5...80
Ochrona		IP 68

Dane mechaniczne

Waga	[g]	131,7
Wymiary	[mm]	26 x 26 x 49,9
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------



Przewód z gniazdem

ADOGB030MSS0002E03

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC, czarny, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x 7/8", prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
GN/YE =	niebieski
	zielony / żółty