




Przewód z gniazdem


ADOGB030PLS0005E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...90
Ochrona		IP 68
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	26 x 26 x 60
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		TPU
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)		
Połączenie elektryczne - Gniazdo		

Konektor: 1 x 7/8", prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: TPU






Przewód z gniazdem

ADOGB030PLS0005E03

Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
	niebieski