


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-E3/0,35M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20080

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

3

Długość głowicy [mm]

10

Długość [mm]

350

E20442



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-E3/0,35M

Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Materiał	Adapter: ABS
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Dostarczane elementy	E20102
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.